

SIMTEK**simturn AX -kopiointityökalu, vasen, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin: 5,2mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	270603 5,2
GTIN	2050002066205
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

enimmäispistosyvyys t_{max}	1 mm
rei'ille alkaen Ø D_{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Säde r	0,15 mm
Sisäjäähdytys	ei
Valmistajamerkintä	ANUDX800
Hyötypituus	25,4 mm
Tuotenimen määrite	$L_2 = 25,4$ mm
Tuotetyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	----------	-------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	400 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		