

**simturn AX -kopiointityökalu, oikea, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270593 4,2
GTIN	2050002066113
Tuoteluokka	24U

**Kuvaus****Malli:**

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

**Tekninen kuvaus**

Sisäjähdytys	ei
Säde r	0,15 mm
enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	0,8 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Valmistajamerkintä	AMFJX800
Hyötypituus	20,3 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	400 m/min	N

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		