

**simturn AX -kopiointityökalu, oikea, L₂ = 30,5 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270597 6,2 |
| GTIN | 2050002066144 |
| Tuoteluokka | 24U |

Kuvaus**Malli:**

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Ø D | 6 mm |
| Säde r | 0,15 mm |
| rei'ille alkaen Ø D _{min} | 6,2 mm |
| f | 2,95 mm |
| Sisäjäähdytys | ei |
| enimmäispistosyvyys t _{max} | 1,8 mm |
| Valmistajamerkintä | AJ6FX800 |
| Hyötypituus | 30,5 mm |
| Tuotenimen määrite | L ₂ = 30,5 mm |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--|----------|----------------|-----------|
|--|----------|----------------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|---|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 240 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 40 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 110 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 210 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |