

**simturn AX -uritustyökalu, oikea, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin / w: 4,2/1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270607 4,2/1
GTIN	2050002066229
Tuoteluokka	24U

**Kuvaus****Malli:**

Ilman kulman pyörityssädettä (teräväreunainen).  
Pinoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

**Tekninen kuvaus**

Sisäjäähdytys	ei
Ø D	4 mm
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	0,8 mm
f	1,95 mm
Pistoleveys w	1 mm
Valmistajamerkintä	ANMYX800
Hyötypituus	10,2 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
--	-----------------	----------------------	------------------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		