



simturn AX -uritustyökalu, oikea, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min} / w: 6,2/1 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270607 6,2/1
GTIN	2050002066267
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

Ilman kulman pyöristyssädetä (teräväreunainen).
Pinoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

enimmäispistosyvyys t _{max}	1,8 mm
f	2,95 mm
Ø D	6 mm
Sisäjähdytys	ei
rei'ille alkaen Ø D _{min}	6,2 mm
Pistoleveys w	1 mm
Valmistajamerkintä	APGKX800
Hyötypituus	10,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 10,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		