


**simturn AX -uritustyökalu, oikea, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 5,2/1,5mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	270613 5,2/1,5
GTIN	2050002066465
Tuoteluokka	24U

## Kuvaus

### Malli:

Ilman kulman pyöristyssädettä (teräväreunainen).  
Pinoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

## Tekninen kuvaus

Sisäjäähdytys	ei
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	1 mm
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Pistoleveys w	1,5 mm
Valmistajamerkintä	AH57X800
Hyötypituus	20,3 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		