



simturn AX -uritustyökalu, vasen, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w: 7,2/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270619 7,2/2
GTIN	2050002066755
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

Ilman kulman pyörityssädettä (teräväreunainen).
Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

Ø D	7 mm
enimmäispistosyvyys t _{max}	2,5 mm
Sisäjähdytys	ei
rei'ille alkaen Ø D _{min}	7,2 mm
f	3,45 mm
Pistoleveys w	2 mm
Valmistajamerkintä	AJMKX800
Hyötypituus	15,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		