

**simturn AX -uritustyökalu, vasen, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w: 6,2/1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270619 6,2/1
GTIN	2050002066700
Tuoteluokka	24U

Kuvaus**Malli:**

Ilman kulman pyöristyssädettä (teräväreunainen).
Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

enimmäispistosyvyys t _{max}	1,8 mm
Ø D	6 mm
Sisäjähdytys	ei
rei'ille alkaen Ø D _{min}	6,2 mm
f	2,95 mm
Pistoleveys w	1 mm
Valmistajamerkintä	AH38X800
Hyötypituus	15,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		