



**simturn AX -uritustyökalu, täyssäde, vasen, L<sub>2</sub> = 30,5 mm, Ø D<sub>min</sub> / w:  
7,2/1 mm**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	270637 7,2/1
GTIN	2050002067042
Tuoteluokka	24U

## Kuvaus

### Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

## Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	1 mm
enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	2,5 mm
Säde r	0,5 mm
Ø D	7 mm
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	7,2 mm
f	3,45 mm
Valmistajamerkintä	APBCX800
Hyötypituus	30,5 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		