

3M Scotch-Brite™

**Tarrakiinnitettävä huopahiomalaikka (CER) PN-DH, Ø 115 mm, Rakeistus-  
vertailu: 280****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 566907 280    |
| GTIN         | 4064035037789 |
| Tuoteluokka  | 53M           |

**Kuvaus****Malli:**

Huopatarrakiekoissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöntipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (**n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965**).

Yleiskäyttöinen ja tehokas **nailonhuopa** yhdessä **tarkkuusmuotoillun keraamisen hiomarakeen (CER)** kanssa takaa hyvän poiston ja pitkän käyttöiän.

**Käyttö:**

**Viimeistelyyn, mattaukseen, häivytykseen**, jossa karheutta vähennetään merkittävästi, sekä **kevyisiin puhdistus-** (esim. värjäytymien poisto) ja **purseenpoistotehtäviin**.

Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys).

**Huomautus:**

Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta **567705**.

**Tekninen kuvaus**

|       |             |
|-------|-------------|
| Väri  | sininen     |
| Malli | A very fine |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Hienousaste                    | hieno                     |
| Kiekon Ø                       | 115 mm                    |
| Rakeistus-vertailu             | 280                       |
| Sarja                          | PN-DH                     |
| Hioma-aine                     | Keraaminen hiomarae (CER) |
| Hioma-aineen lyhenne           | Keramiikka                |
| Hioma-aineen alusta            | Nailonhuopa               |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %                   |
| Tuotenimen määrite             | Ø 115 mm                  |
| Valmistajamerkintä             | PN-DH                     |
| suurin sallittu kehänopeus     | 40 m/s                    |
| Tuotetyyppi                    | Hiontahuopa               |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu |                |           |
| INOX                           | soveltuu |                |           |
| Ti                             | soveltuu |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu |                |           |
| CuZn                           | soveltuu |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu |                |           |
| puu                            | soveltuu |                |           |
| lakka                          | soveltuu |                |           |
| Uni                            | soveltuu |                |           |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| märkä enintään | sopii rajoituksin |
| kuiva          | soveltuu          |