

**simturn AX -aksiaalipistotyökalu, oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 3/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270639 3/4
GTIN	2050002067073
Tuoteluokka	24U

Kuvaus**Malli:**

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Huom:

Isommat pistohalkaisijat ovat mahdollisia ilman muokkauksia.

$D_1 = D_{\min}$ sisä-Ø.

$D_2 = D_{\min}$ ulko-Ø.

Tekninen kuvaus

Ø D	4 mm
f	2,2 mm
Pistoleveys w	0,5 mm
enimmäispistosyvyys t_{\max}	1,6 mm
Sisäjähdytys	ei
Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	4 mm
Valmistajamerkintä	A2U4X800
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		