

**SIMTEK****simturn AX -aksiaalipistotyökalu tapissa, oikea, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w:  
6,2/2,5mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	270641 6,2/2,5
GTIN	2050002067134
Tuoteluokka	24U

## Kuvaus

**Malli:**

Pinoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

**Huom:**

Isommat pistohalkaisijat ovat mahdollisia ilman muokkauksia.

D<sub>1</sub> = D<sub>min</sub> sisä-Ø.D<sub>2</sub> = D<sub>min</sub> ulko-Ø.

## Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2,5 mm
Ø D	6 mm
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Säde r	0,15 mm
f	2,95 mm
enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	5 mm
Valmistajamerkintä	AG4WX800
Hyötypituus	15,2 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		