



**simturn AX -aksiaalipistotyökalu tapissa, oikea, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w:
6,2/1 mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	270641 6,2/1
GTIN	2050002067103
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Huom:

Isommat pistohalkaisijat ovat mahdollisia ilman muokkauksia.

$D_1 = D_{\min}$ sisä-Ø.

$D_2 = D_{\min}$ ulko-Ø.

Tekninen kuvaus

f	2,95 mm
Säde r	0,15 mm
enimmäispistosyvyys t_{\max}	2 mm
rei'ille alkaen Ø D_{\min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
Pistoleveys w	1 mm
Valmistajamerkintä	ABQAX800
Hyötypituus	15,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		