

**simturn AX -aksiaalipistotyökalu, oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 4/6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270639 4/6 |
| GTIN | 2050002067097 |
| Tuoteluokka | 24U |

Kuvaus**Malli:**

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Huom:

Isommat pistohalkaisijat ovat mahdollisia ilman muokkauksia.

$D_1 = D_{\min}$ sisä-Ø.

$D_2 = D_{\min}$ ulko-Ø.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| enimmäispistosyvyys t_{\max} | 3,3 mm |
| Ø D | 4 mm |
| Sisäjäähdytys | ei |
| f | 2,2 mm |
| Pistoleveys w | 1 mm |
| Ø D ₁ | 4 mm |
| Ø D ₂ | 6 mm |
| Valmistajamerkintä | A2VAX800 |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 240 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 110 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 210 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |