

3M Scotch-Brite™

**Tarrakiinnitettävä huopahiomalaikka (CER) PN-DH, Ø 125 mm, Rakeistus-
vertailu: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566908 100
GTIN	4064035038069
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Huopatarrakiekoissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (**n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965**).

Yleiskäyttöinen ja tehokas **nailonhuopa** yhdessä **tarkkuusmuotoillun keraamisen hiomarakeen (CER)** kanssa takaa hyvän poiston ja pitkän käyttöiän.

Käyttö:

Viimeistelyyn, mattaukseen, häivytykseen, jossa karheutta vähennetään merkittävästi, sekä **kevyisiin puhdistus-** (esim. värjäytymien poisto) ja **purseenpoistotehtäviin**.

Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys).

Huomautus:

Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta **567705**.

Tekninen kuvaus

Malli	A coarse
Kiekon Ø	125 mm

Väri	ruskea
Hienousaste	karkea
Rakeistus-vertailu	100
Sarja	PN-DH
Hioma-aine	Keraaminen hiomarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	Nailonhuopa
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Valmistajamerkintä	PN-DH
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		

märkä enintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu