



**simturn AX -aksiaalipistotyökalu reiässä, oikea, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w:
6,2/2,5mm**



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 270645 6,2/2,5 |
| GTIN | 2050002067233 |
| Tuoteluokka | 24U |

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Huom:

Isommat pistohalkaisijat ovat mahdollisia ilman muokkauksia.

$D_1 = D_{\min}$ sisä-Ø.

$D_2 = D_{\min}$ ulko-Ø.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Ø D | 6 mm |
| f | 2,95 mm |
| Pistoleveys w | 2,5 mm |
| rei'ille alkaen Ø D _{min} | 6,2 mm |
| enimmäispistosyvyys t _{max} | 5 mm |
| Säde r | 0,15 mm |
| Valmistajamerkintä | AHG4X800 |
| Hyötypituus | 15,2 mm |
| Tuotenimen määrite | L ₂ = 15,2 mm |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 240 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 110 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 210 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |