

SIMTEK simturn<sup>AX</sup>**simturn AX -kierteitystyökalu, osaprofiili 60°, sisäpuolinen, oikea, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270649 1
GTIN	2050002067301
Tuoteluokka	24U

**Kuvaus****Malli:**

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

**Käyttö:**

Metristen ISO-sisäkierteiden valmistukseen.

rei'ille alkaen  $\varnothing D_{\min}$ : 3,24 mm $\varnothing D$ : 4 mm

Nousu: 0,7 mm

t: 0,38 mm

Pistoleveys w: 0,09 mm

S: 0,32

**Tekninen kuvaus**

rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$	3,24 mm
t	0,38 mm
Pistoleveys w	0,09 mm
Nousu	0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,32
Valmistajamerkintä	A05GX800
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 15,2 mm

Tuotetyyppi

Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		