



## simturn AX -kierteitystyökalu, osaprofiili 60°, sisäpuolinen, oikea, L2 = 15,2 mm, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270649 3
GTIN	2050002067325
Tuoteluokka	24U

### Kuvaus

#### Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

#### Käyttö:

Metristen ISO-sisäkierteiden valmistukseen.

rei'ille alkaen  $\varnothing D_{\min}$ : 4,2 mm

$\varnothing D$ : 4 mm

Nousu: 0,5 – 0,7 mm

f: 1,95 mm

t: 0,4 mm

Pistoleveys w: 0,06 mm

### Tekninen kuvaus

rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$	4,2 mm
f	1,95 mm
t	0,4 mm
Pistoleveys w	0,06 mm
Nousu	0,5 – 0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,35
Valmistajamerkintä	AD6SX800

Tuotenimen määrite	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		