



simturn AX -kierteitystyökalu, osaprofiili 60°, sisäpuolinen, oikea, L2 = 15,2 mm, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	270649 6
GTIN	2050002067356
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Käyttö:

Metristen ISO-sisäkierteiden valmistukseen.

rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$: 5,2 mm

$\varnothing D$: 5 mm

Nousu: 0,5 – 0,75 mm

f: 2,45 mm

t: 0,43 mm

Pistoleveys w: 0,06 mm

Tekninen kuvaus

f	2,45 mm
rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$	5,2 mm
t	0,43 mm
Pistoleveys w	0,06 mm
Nousu	0,5 – 0,75 mm
$\varnothing D$	5 mm
S	0,35
Valmistajamerkintä	AE44X800

Tuotenimen määrite	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu		
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		