



simturn AX -kierteitystyökalu, osaprofiili 60°, sisäpuolinen, oikea, L2 = 15,2 mm, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	270649 5
GTIN	2050002067349
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Käyttö:

Metristen ISO-sisäkierteiden valmistukseen.

rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$: 5,1 mm

$\varnothing D$: 5 mm

Nousu: 0,75 – 1 mm

f: 2,4 mm

t: 0,57 mm

Pistoleveys w: 0,09 mm

Tekninen kuvaus

f	2,4 mm
rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$	5,1 mm
Pistoleveys w	0,09 mm
t	0,57 mm
Nousu	0,75 – 1 mm
$\varnothing D$	5 mm
S	0,45
Valmistajamerkintä	APGSX800

Tuotenimen määrite	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu		
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		