

SIMEK simturn AX**simturn AX -kierteitystyökalu, osaprofiili 60°, sisäpuolinen, oikea, L2 = 15,2 mm, Tyyppi: 4****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270649 4 |
| GTIN | 2050002067332 |
| Tuoteluokka | 24U |

Kuvaus**Malli:**

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Käyttö:

Metristen ISO-sisäkierteiden valmistukseen.

rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$: 4,8 mm $\varnothing D$: 5 mm

Nousu: 1 – 1,25 mm

f: 2,25 mm

t: 0,7 mm

Pistoleveys w: 0,12 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------------|
| rei'ille alkaen $\varnothing D_{\min}$ | 4,8 mm |
| f | 2,25 mm |
| Pistoleveys w | 0,12 mm |
| t | 0,7 mm |
| $\varnothing D$ | 5 mm |
| Nousu | 1 – 1,25 mm |
| S | 0,55 |
| Valmistajamerkintä | AJA0X800 |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Tuotenimen määrite | $L_2 = 15,2 \text{ mm}$ |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|-------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |