

SIMTEK simturn AX**simturn AX Center Line -avarrustyökälu, oikea, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270509 3,2
GTIN	2050002064744
Tuoteluokka	24U

**Kuvaus****Malli:**

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

**Tekninen kuvaus**

enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	0,2 mm
Säde r	0,15 mm
f	1,95 mm
Sisäjähdytys	ei
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
Ø D	4 mm
Valmistajamerkintä	AAVUX800
Hyötypituus	20,3 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		