

SIMTEK simturn MAX**simturn AX Center Line -avarrustyökälu, oikea CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270521 1
GTIN	2050002064874
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

Säde r	0,1 mm
f	1,95 mm
Sisäjähdytys	ei
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,05 mm
Ø D	4 mm
Valmistajamerkintä	ADCNCBN8
Hyötypituus	6,1 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 6,1 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		

märkä vähintään	soveltuu
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu