

SIMTEK simturn MAX**KOMET® UniTurn® kopioporatappi, oikea, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 3,7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270513 3,7
GTIN	2050002064812
Tuoteluokka	24U

Kuvaus**Malli:**

Pinoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

Säde r	0,15 mm
enimmäispistosyvyys t _{max}	0,2 mm
f	1,95 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	3,7 mm
Sisäjähdytys	ei
Ø D	4 mm
Valmistajamerkintä	ANZPX800
Hyötypituus	10,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 10,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		