

SIMTEK simturnMAX**simturn AX Center Line -avarrustyökälu, oikea CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270521 1,4
GTIN	2050002064881
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

Sisäjähdytys	ei
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,07 mm
Ø D	4 mm
Säde r	0,1 mm
f	1,95 mm
Valmistajamerkintä	AW34CBN8
Hyötypituus	6,1 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 6,1 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		

märkä vähintään	soveltuu
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu