



simturn AX Center Line -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270523 3,7
GTIN	2050002064928
Tuoteluokka	24V

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

Ø D	4 mm
f	1,95 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,18 mm
Sisäjähdytys	ei
Säde r	0,15 mm
Valmistajamerkintä	AF4JCBN8
Hyötypituus	10,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 10,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		

märkä vähintään	soveltuu
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu