

SIMTEK simturn^{MAX}**simturn AX Center Line -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270525 3,2
GTIN	2050002064942
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

f	1,95 mm
Säde r	0,15 mm
Ø D	4 mm
Sisäjähdytys	ei
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,16 mm
Valmistajamerkintä	APHKCBN8
Hyötypituus	15,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		

märkä vähintään	soveltuu
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu