

SIMTEK simturnMAX**simturn AX Center Line -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270525 2,7
GTIN	2050002064935
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

Säde r	0,15 mm
Ø D	4 mm
Sisäjähdytys	ei
f	1,95 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,13 mm
Valmistajamerkintä	AAQ6CBN8
Hyötypituus	15,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		

märkä vähintään	soveltuu
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu