


simturn AX -avarrustyökälu, vasen, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1,4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	270561 1,4
GTIN	2050002065598
Tuoteluokka	24U

Kuvaus
Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

enimmäispistosityvyys t _{max}	0,15 mm
Säde r	0,1 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Valmistajamerkintä	A52NX800
Hyötypituus	6,1 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 6,1 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	soveltuu		

Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		