

**Garant****Työnnin, kuusikulmainen, metrinen  $\varnothing d = 16$  mm, WC/C, Kuusikulma: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293047 5
GTIN	4062406785130
Tuoteluokka	29L

**Kuvaus****Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöristys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

**Käyttö:**

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.**

**Sopii:**

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS
Avainkoko	5 mm
Alkureiän $\varnothing$	5,09 mm
L	11 mm
Toleranssi	+0,08...+0,1 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
profiili	Kuusikulma

L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Pinnoitus	WC/C
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		