

**Garant****Työnnin, kuusikulmainen, metrinen  $\varnothing d = 8$  mm, WC/C, Kuusikulma: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293041 6
GTIN	4062406785048
Tuoteluokka	29L

**Kuvaus****Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöritys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

**Käyttö:**

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.**

**Sopii:**

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	6 mm
Alkureiän $\varnothing$	6,11 mm
Toleranssi	+0,08...+0,1 mm
L	13 mm
Lastuava aine	HSS
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
profiili	Kuusikulma

L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Pinnoitus	WC/C
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		