

**Garant****Työnnin, kuusikulmainen, metrinen  $\varnothing d = 12$  mm, WC/C, Kuusikulma: 5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 293044 5      |
| GTIN         | 4062406785086 |
| Tuoteluokka  | 29L           |

**Kuvaus****Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöristys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

**Käyttö:**

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa**.

**Sopii:**

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

|   |                 |
|---|-----------------|
| L   | 11 mm           |
| Alkureiän $\varnothing$                   | 5,09 mm         |
| Avainkoko                                 | 5 mm            |
| Toleranssi                                | +0,08...+0,1 mm |
| Lastuava aine                             | HSS             |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,06 mm         |
| profiili                                  | Kuusikulma      |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| L <sub>1</sub> | 25 mm                           |
| Ø d            | 12 mm                           |
| Pinnoitus      | WC/C                            |
| Tuotetyyppi    | Ura- ja profiilityöstön työkalu |

## Käyttäjätiedot

|                              | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 30 m/min       | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin |                |           |
| märkä enintään               | soveltuu          |                |           |
| märkä vähintään              | sopii rajoituksin |                |           |