

Garant**Työnnin, kuusikulmainen, metrinen $\varnothing d = 12$ mm, WC/C, Kuusikulma: 8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 293044 8 |
| GTIN | 4062406785109 |
| Tuoteluokka | 29L |

Kuvaus**Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöristys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa**.

Sopii:

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Huomautus:

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-----------------|
| L | 17 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Toleranssi | +0,08...+0,1 mm |
| Avainkoko | 8 mm |
| Alkureiän \varnothing | 8,14 mm |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| profiili | Kuusikulma |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Pinnoitus | WC/C |
| Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |