

**Garant****Työnnin, kuusikulmainen, metrinen  $\varnothing d = 8$  mm, WC/C, Kuusikulma: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293041 4
GTIN	4062406785024
Tuoteluokka	29L

**Kuvaus****Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöritys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

**Käyttö:**

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.**

**Sopii:**

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjearovot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS
Alkureiän $\varnothing$	4,07 mm
L	9 mm
Toleranssi	+0,07...+0,09 mm
Avainkoko	4 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
profiili	Kuusikulma

L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Pinnoitus	WC/C
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		