

HOLEX**Kompakti viimeistelylaikka (SiC), Kiekon Ø×Leveys×Porauksen Ø:
175X25X32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568742 175X25X32
GTIN	4062406781781
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

Huopakompaktilaikoilla saadaan aikaan **toistettava hiontajälki**, koska käytössä on aina uusi hiomarae. **Laikat eivät muovaa työkappaletta, hiomauria ei synny, joten niillä on pidempi käyttöikä.**

Käyttö:

Hiomapäissä tai käsihiomakoneissa kiinnitystuurnalla nro 556380, koot 1–2, ja kavennuslaikalla nro 568782. Sopiva hiomalaikansuoristin nro 568785.

Viimeistelylaikka kierrettyä kuituhuopaa. Tuottaa **hienon, kiiltävän pinnan** esim. valmistettaessa hydraulisylintereitä, turbiininsiipiä, ruokailuvälineitä jne.

Tekninen kuvaus

Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Malli	6S fine
Leveys	25 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC

Porauksen Ø	32 mm
Hienousaste	hieno
Kovuusaste	väline
Kiekon Ø	175 mm
Käyttökone	Penkkihiomakone
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		