

**HOLEX****Kompakti viimeistelylaikka (SiC), Kiekon Ø×Leveys×Porauksen Ø:  
152X25X25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568742 152X25X25
GTIN	4062406781767
Tuoteluokka	52M

**Kuvaus****Malli:**

Huopakompaktilaikoilla saadaan aikaan **toistettava hiontajälki**, koska käytössä on aina uusi hiomarae. **Laikat eivät muovaa työkappaletta, hiomauria ei synny, joten niillä on pidempi käyttöikä.**

**Käyttö:**

**Hiomapäissä** tai käsihiomakoneissa kiinnitystuurnalla nro 556380, koot 1–2, ja kavennuslaikalla nro 568782. Sopiva hiomalaikansuoristin nro 568785.

Viimeistelylaikka kierrettyä kuituhuopaa. Tuottaa **hienon, kiiltävän pinnan** esim. valmistettaessa hydraulisyntereitä, turbiininsiipiä, ruokailuvälineitä jne.

**Tekninen kuvaus**

Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hienousaste	hieno
Leveys	25 mm
Kiekon Ø	152 mm

Kovuusaste	väline
Malli	6S fine
Porauksen Ø	25 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Käyttökone	Penkkihiomakone
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		