

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower kiinteä U-muoto, Tyyppi: L****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 955454 L      |
| GTIN         | 4062406785536 |
| Tuoteluokka  | 9GC           |

**Kuvaus****Malli:**

Puolikorkea UNI Z-Tower, 25 mm paksu bambusäilytysalusta. Joka puolella sisä- ja ulkopuolella on reikäseinät  $\square$  9x9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Takapuolella harjalista johtojen läpivientiin sekä lisäjohtoläpivienti. Edustava, modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Joustava ja yleiskäyttöinen eri sovelluksiin ja varusteluihin. Laatikoiden asennus on mahdollista vain M-koossa.

**Pintakäsittely:**

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

**Huomautus:**

Tarvikkeet, kuten merkintätaulut, lisäosat, kuvat, hyllytasot, laatikot, ovet ja työntökahvat löytyvät numeroilla 955474 – 955499.

**Tekninen kuvaus**

|             |         |
|-------------|---------|
| Syvyys      | 750 mm  |
| Korkeus     | 1920 mm |
| Hyötyleveys | 690 mm  |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Paino                           | 86 kg          |
| Sarja                           | Z-Tower        |
| Leveys                          | 750 mm         |
| Hyötisyvyys                     | 510 mm         |
| Tower-osaston hyötykorkeus      | 850 mm         |
| Työtason paksuus                | 25 mm          |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9            |
| Korkeudensäätö portaittain      | 37             |
| Tuotetyyppi                     | Reikälevytorni |