

Garant UNILINE

UNI Z-Tower kiinteä U-muoto, Tyyppi: SM**Tilaustiedot**

Tilausnumero	955454 SM
GTIN	4062406785512
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Puolikorkea UNI Z-Tower, 25 mm paksu bambusäilytysalusta. Joka puolella sisä- ja ulkopuolella on reikäseinät \square 9x9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Takapuolella harjalista johtojen läpivientiin sekä lisäjohtoläpivienti. Edustava, modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Joustava ja yleiskäyttöinen eri sovelluksiin ja varusteluihin. Laatikoiden asennus on mahdollista vain M-koossa.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Huomautus:

Tarvikkeet, kuten merkintätaulut, lisäosat, kuvat, hyllytasot, laatikot, ovet ja työntökahvat löytyvät numeroilla 955474 – 955499.

Tekninen kuvaus

Leveys	750 mm
Hyötisyvyys	510 mm
Sarja	Z-Tower

Hyötyleveys	540 mm
Paino	69 kg
Syvyys	750 mm
Korkeus	945 mm
Tower-osaston hyötykorkeus	850 mm
Työtason paksuus	25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Korkeudensäätö portaittain	37
Tuotetyyppi	Reikälevytorni