

Garant GRIDLINE

Pyörällinen työpenkki ToolTruck L-BOXX®-laukkuun, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	914574 4
GTIN	4062406785581
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus

Malli:

Pyörillä varustetussa ToolTruck-työpenkissä on X-ABS-työtaso, joka täyttää korkeat tekniset vaatimukset. Avoimessa osastossa 4 ulosvedettävää hyllyä, sopivat 4 x L-BOXX®-muovijärjestelmälaukkuun. Ne voidaan laittaa sisään ja ottaa ulos helposti ja nopeasti klikkikiinnityksellä. Käyttöön sopii 2 x L-BOXX®-muovijärjestelmälaukku nro 693330 koko 102 ja koko 136. Tai vaihtoehtoisesti: 2 x nro 693330 koko 102; 1 x koko 238 (kun 3. hylly on otettu pois). **Pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Keskuslukitus** lukitsee oven, laatikot sekä hyllyt.

Kaappiosa, jossa on ovi ja 2 hyllytasoa.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Huomautus:

Valinnainen arvotavarakero / sivulokero nro 914791, ei integroitu ToolTruckin keskuslukitukseen, vaan suljetaan erillisellä nastasynterilukolla. Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Järjestelmälaukku L-BOXX® ei sisälly toimitukseen.

Tekninen kuvaus

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Syvyys	500 mm

Sarja	ToolTruck
Iskunvaimennin	kyllä
alaslaskettava	ei
Paino	89 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Leveys	1195 mm
Ovien lkm	1
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Korkeus	1000 mm
Työtason materiaali	X-ABS
Ulosvedettävän hyllytason hyötyleveys	370 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Pyöräsarja työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpenkkeihin Tyyppi G	915567 G
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi VA21	914227 VA21