

Garant GRIDLINE

Pyörällinen työkaluvaunu ToolTruck, kokonaan ulosvedettävät laatikot L-BOXX®-laukkuun, 16×16G, Tyyppi: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	914575 10
GTIN	4062406785598
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus

Malli:

Pyörillä varustetussa ToolTruck-työpenkissä on X-ABS-työtaso, joka täyttää korkeat tekniset vaatimukset. Avoimessa osastossa 4 ulosvedettävää hyllyä, sopivat 4 x L-BOXX®-muovijärjestelmälaukkuun. Ne voidaan laittaa sisään ja ottaa ulos helposti ja nopeasti klikkikiinnityksellä. Käyttöön sopii 2 x L-BOXX®-muovijärjestelmälaukku nro 693330 koko 102 ja koko 136. Tai vaihtoehtoisesti: 2 x nro 693330 koko 102; 1 x koko 238 (kun 3. hylly on otettu pois). **Pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Keskuslukitus** lukitsee oven, laatikot sekä hyllyt.

6 laatikkoa.

Toimituksen sisältö:

Tilanjakotarvikkeet:

75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75;

125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Huomautus:

Valinnainen arvotavaralokero / sivulokero nro 914791, ei integroitu ToolTruckin keskuslukitukseen, vaan suljetaan erillisellä nastasynterilukolla. Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Järjestelmälaukku L-BOXX® ei sisälly toimitukseen.

Tekninen kuvaus

Leveys	1195 mm
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Korkeus	1000 mm
Työtason materiaali	X-ABS
Iskunvaimennin	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	400 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Vetolaatikon hyötyleveys G	16
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikoiden hyötyala G	16×16
Paino	104 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Sarja	ToolTruck
ComfortClose	ei
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
alaslaskettava	ei
Ovien lkm	0
Ulosvedettävän hyllytason hyötyleveys	370 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %

Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotenimen määrite	16×16G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951510 75
UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951510 125
Pyöräsarja työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpenkkeihin Tyyppi G	915567 G
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi VA21	914227 VA21