

Garant UNILINE

UNI Z-Tower siirrettävä U-muoto, Tyyppi: L**Tilaustiedot**

Tilausnumero	955455 L
GTIN	4062406785628
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Puolikorkea UNI Z-Tower, 25 mm paksu bambusäilytysalusta. Joka puolella sisä- ja ulkopuolella on reikäseinät \square 9x9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Takapuolella harjalista johtojen läpivientiin sekä lisäjohtoläpivienti. Edustava, modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Joustava ja yleiskäyttöinen eri sovelluksiin ja varusteluihin. Laatikoiden asennus on mahdollista vain M-koossa. Z-Tower, sivupaneeli. Siihen sopii merkintätaulu nro 955444. 4 kääntyvää pyörää, \varnothing 125 mm, kahdessa seisontajarru.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Huomautus:

Tarvikkeet, kuten merkintätaulut, lisäosat, kuvat, hyllytasot, laatikot, ovet ja työntökahvat löytyvät numeroilla 955474 – 955499.

Tekninen kuvaus

Hyötysyvyys	510 mm
Sarja	Z-Tower

Pyörän Ø	125 mm
Syvyys	750 mm
Paino	86 kg
Korkeus	2070 mm
Hyötyleveys	690 mm
Leveys	750 mm
Tower-osaston hyötykorkeus	850 mm
Työtason paksuus	25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Korkeudensäätö portaittain	37
Tuotetyyppi	Reikälevytorni