

Garant UNILINE

UNI Z-Tower siirrettävä U-muoto, Tyyppi: SM**Tilaustiedot**

Tilausnumero	955455 SM
GTIN	4062406785604
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Puolikorkea UNI Z-Tower, 25 mm paksu bambusäilytysalusta. Joka puolella sisä- ja ulkopuolella on reikäseinät \square 9x9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Takapuolella harjalista johtojen läpivientiin sekä lisäjohtoläpivienti. Edustava, modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Joustava ja yleiskäyttöinen eri sovelluksiin ja varusteluihin. Laatikoiden asennus on mahdollista vain M-koossa. 4 kääntyvää pyörää, \varnothing 125 mm, kahdessa seisontajarru.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Huomautus:

Tarvikkeet, kuten merkintätaulut, lisäosat, kuvat, hyllytasot, laatikot, ovet ja työntökahvat löytyvät numeroilla 955474 – 955499.

Tekninen kuvaus

Hyötisyvyys	510 mm
Paino	69 kg
Korkeus	1095 mm

Syvyys	750 mm
Sarja	Z-Tower
Pyörän Ø	125 mm
Hyötyleveys	540 mm
Leveys	750 mm
Tower-osaston hyötykorkeus	850 mm
Työtason paksuus	25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9x9
Korkeudensäätö portaittain	37
Tuotetyppi	Reikälevytorni