

**Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: GDS18V1000****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-------------------|
| Tilausnumero | 074052 GDS18V1000 |
| GTIN | 4059952564586 |
| Tuoteluokka | 03B |

Kuvaus**Malli:**

Akkukäyttöinen iskuruuvain.

- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Akun lataustilan näyttö.**

Voimakas 18V-iskuruuvinväännin, **BITURBO** Brushless-teknologia, **koviin** ruuvaustöihin metallissa.

- **3 nopeus- / vääntömomenttitasoa, erinomainen kierrosluvun ja vääntömomentin hallinta.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi, L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073867.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------------|
| Työkalunpitimen väänninprofiili | Ulkonelikulma |
| ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9) | M24 |
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) |
| sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite | Bosch 18 V |

| | |
|---|----------------------------|
| akun jännite | 18 V |
| Paino | 2,9 kg |
| Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma |
| Iskutiheys | 0 - 2600 min ⁻¹ |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 |
| enimmäisvääntömomentti kova | 1000 Nm |
| Tyypillinen käyttö | Heavy Duty |
| Valmistajamerkintä | GDS18V-1000 |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Akkukapasiteetti | 8 Ah |
| Akkutyyppe | Litium-ioni |
| EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso | 13,5 m/s ² |
| Suurin irtoamislujuus | 1600 Nm |
| Momenttiportaat | 3 |
| Tuotetyyppi | Iskuruuvain |