



Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: GDR18V200



Tilaustiedot

Tilausnumero	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen iskuruuvain.

- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Akun lataustilan näyttö.**

Kompakti 18 V:n iskuruuvinväännin, 1/4 tuuman kärkikiinnitin.

- **Suuri vääntömomentti ja iskuluku (4000 min⁻¹) nopeisiin metallin (M16 asti) ja puun ruuvaustöihin.**
- **Erittäin lyhyt rakenne täydelliseen käsittelyyn myös ahtaissa paikoissa ja pään yläpuolella.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi, L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073867.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen

Valmistajamerkintä	GDR18V200
Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	14 m/s ²
akun jännite	18 V
Akkukapasiteetti	4 Ah
Akkutyyppe	Litium-ioni
Iskutiheys	0 min ⁻¹
enimmäisvääntömomentti kova	200 Nm
Paino	1,1 kg
Tyypillinen käyttö	Strong
Työkalunpitimen väänninprofiili	Kuusiokolokanta
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
ruuvin enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M16
Momenttiportaat	1
Suurin irtoamislujuus	350 Nm
Tuotetyyppi	Iskuruuvain