



Hiomalaikka (CER) Purple Grain Easy, Ø 125 mm, Rakeisuus: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero	566357 36
GTIN	4027497150922
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Hiomalaikka, itsestään terävöityvä **keraminen hiomarae (CER)** ja integroitu lasikuituvahvistettu tukilaikka. Kuituhiomalaikan **tehokas hionta** yhdistettynä **liuskahiomalaikan hiljaiseen käyntiin** ja pidempään käyttöikään.

Käyttö:

Tasojen ja särmien käsittely.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	125 mm
Rakeisuus	36
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Tukialusta	Lasikuitutukilaikka

optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
suositeltu hiontakulma	5-15 astetta
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		