



## Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: GDX18V210C



### Tilaustiedot

Tilausnumero	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

Akkukäyttöinen iskuruuvain.

- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Akun lataustilan näyttö.**

Voimakas iskuruuvinväännin, 2 toimintatapaa metallille ja puulle ja **Bluetooth-Connectivity.**

- **Erikoistyökälnupidin; 1/2 tuuman nelikanta ja 1/4 tuuman kuusiokanta.**
- **3-portainen PowerControl – erilaisille vääntömomenteille erilaisiin käyttötarkoituksiin.**
- **Muut parametrit ja toimintatavat säädettävissä yksilöllisesti Toolbox-sovelluksella.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2x litiumioniakku, laturi, L-BOXX.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073867.

### Tekninen kuvaus

Iskutiheys	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma

Akkukapasiteetti	4 Ah
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tyypillinen käyttö	Strong
Paino	1,2 kg
akun jännite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
enimmäisvääntömomentti kova	210 Nm
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M16
Työkalunpitimen väänninprofiili	Sisäkuusikulma, ulkonelikulma
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	9,8 m/s <sup>2</sup>
Valmistajamerkintä	GDX18V210C
Akkutyyppi	Litium-ioni
Momenttiportaat	3
Suurin irtoamislujuus	370 Nm
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Tuotetyyppi	Iskuruuvain