



Akkukäyttöinen iskuruuvain ilman akkua, Tyyppi: GDX18V210C



Tilaustiedot

Tilausnumero	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen iskuruuvain.

- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Akun lataustilan näyttö.**

Voimakas iskuruuvinväännin, 2 toimintatapaa metallille ja puulle. **Bluetooth-Connectivity.**

- **Erikoistyökälnupidin; 1/2 tuuman nelikanta ja 1/4 tuuman kuusiokanta.**
- **3-portainen PowerControl – erilaisille vääntömomenteille erilaisiin käyttötarkoituksiin.**
- **Muut parametrit ja toimintatavat säädettävissä yksilöllisesti Toolbox-sovelluksella.**

Toimituksen sisältö:

Versio ilman akkua ja ilman laturia, mukana L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073867.

Tekninen kuvaus

Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen

Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Iskutiheys	0 - 4100 min ⁻¹
Tyypillinen käyttö	Strong
akun jännite	18 V
enimmäisvääntömomentti kova	210 Nm
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M16
Valmistajamerkintä	GDX18V210C
Paino	1,2 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	9,8 m/s ²
Työkalunpitimen väänninprofiili	Sisäkuusikulma, ulkonelikulma
Akkutyyppe	Litium-ioni
Akkukapasiteetti	4 Ah
Momenttiportaat	3
Suurin irtoamislujuus	370 Nm
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Tuotetyyppe	Iskuruuvain