



Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua, Tyyppi: GSR18V150C



Tilaustiedot

Tilausnumero	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

- Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
- LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
- Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
- Softgrip.

Voidaan varustaa jälkikäteen **Connectivity**-moduulilla.

Toimituksen sisältö:

Mukana L-BOXX ja lisäkahva, **ilman** akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 – 073867.

Tekninen kuvaus

Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm

Paino	2,1 kg
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	150 mm
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 2200 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	GSR18V-150C
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
enimmäisvääntömomentti pehmeä	84 Nm
akun jännite	18 V
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	2,5 m/s ²
Akkutyyppi	Litium-ioni
enimmäisvääntömomentti kova	150 Nm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 550 min ⁻¹
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	Harjaton moottori, softgrip-pinnoite, ilman akkua, L-Boxx