



Akkukuumailmapuhallin, Tyyppi: GHG18V50



Tilaustiedot

Tilausnumero	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukuumailmapuhallin, 2 lämpötilatasoa (300° / 500°)

- **Nopea kuumeneminen, vain 6 sekuntia 300°:seen.**
- **LED työalueen valaisua varten.**
- **Yhteensopiva Boschin kaapelikäyttöisen kuumailmapuhaltimen suuttimien kanssa.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia. Mukana L-BOXX, heijastussuutin ja kavennussuutin.

Huomautus:

Sopivat akut, aloituspakkaukset ja laturit Boschin 18 V:n järjestelmään löytyvät numeroilla 073851 – 073858 ja 073863 – 073867.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	GHG18V-50
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Paino	590 g

Ilman lämpötila	300 - 500 °C
Ilmavirran määrä	175 l/min
Akkutyyppe	Litium-ioni
Pakkaus	Järjestelmälaukka (L-Boxx)
akun jännite	18 V
Lämpötilatasojen määrä	2
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Tuotetyyppe	Kuumailmapuhallin