

Garant**Jyrsin, TiAlN, Ø×Pituus js14 DC: 4X60mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 190730 4X60 |
| GTIN | 4045197098672 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus**Malli:****Erikoisterämitoitus alumiinille ja muoville.**

Vain yksi terä otsapuolelta ja kehältä leikkaava.

Käyttö:**Urien jyrshintään alumiinista tai muovista valmistettuihin oviin ja ikkunoihin korkeakierroksisilla erikoisjyrsimillä (esim. Elu tai Haffner).****Tekninen kuvaus**

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,13 mm |
| Terän Ø D _c | 4 mm |
| HammaslukuZ | 1 |
| varren Ø D _s | 8 mm |
| Kokonaispituus L | 60 mm |
| Terän pituus L _c | 12 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | Lieriövarsi, h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | js14 |
| Nousukulma | 30 astetta |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta |
| Pinnoitus | TiAlN |

| | |
|---------------|-------------|
| Lastuava aine | HSS Co 5 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 200 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 120 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 100 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 78 m/min | P |
| CuZn | sopii rajoituksin | 90 m/min | N |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |